




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M24X70

Numéro d'article	01210.240.070
Marque	-
UBB	950351082082
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031969
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3
s	36

Dessin technique

