FABORY



Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M27X80

Numéro d'article	01210.270.080
Marque	-
UBB	950351083239
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032140
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Dessin technique

