


## Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M30X90



Numéro d'article	01210.300.090
Marque	-
UBB	950351084229
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032294
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

### Spécifications techniques

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	90
P	3.5
s	46

### Dessin technique

