




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M36X50

Numéro d'article 01210.360.050

Marque -

UBB 955351314526

UNSPSC 31161620

EAN 8715493753570

PKG. de 5 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	50
P	4
s	55

Dessin technique

