

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M4X40

Numéro d'article	01220.040.040
Marque	-
UBB	954351334006
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032935
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	40 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Dessin technique

