

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M5X50

Numéro d'article	01220.050.050
Marque	-
UBB	952351192036
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033000
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	50
P	0.8
s	8

Dessin technique

