

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M8X45

Numéro d'article	01220.080.045
Marque	-
UBB	950351167487
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033260
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	45
P	1.25
s	13

Dessin technique

