

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M8X110

Numéro d'article	01220.080.110
Marque	-
UBB	952351328341
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033369
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	110 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	110
P	1.25
s	13

Dessin technique

