

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M8X160

Numéro d'article	01220.080.160
Marque	-
UBB	952351981651
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033413
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	160 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	160
P	1.25
s	13

Dessin technique

