

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M10X90/S=17

Numéro d'article	01220.100.090
Marque	-
UBB	950351168964
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033574
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	17

Dessin technique

