

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X180/S=19

Numéro d'article	01220.120.180
Marque	-
UBB	952351982238
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033901
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	180
P	1.75
s	19

Dessin technique

