


## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M20X180



Article n °	01220.200.180
Marque	-
UBB	952351255239
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034663
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Longueur (L) (mm)	180
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	931
ISO	4014
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	52
b (min.): L>200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
k	12.5
P	2.50
s	30

### Dessin technique

