

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M20X260

Numéro d'article	01220.200.260
Marque	-
UBB	954351335581
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034724
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	260 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	260
P	2.5
s	30

Dessin technique

