

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M24X150

Numéro d'article	01220.240.150
Marque	-
UBB	952351191798
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034991
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	150 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Dessin technique

