

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M27X180

Numéro d'article	01220.270.180
Marque	-
UBB	953351868476
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035189
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	180
P	3
s	41

Dessin technique

