

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M33X180

Numéro d'article	01220.330.180
Marque	-
UBB	954351336738
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035448
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M33
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	180
P	3.5
s	50

Dessin technique

