

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M33X200

Numéro d'article	01220.330.200
Marque	-
UBB	954351336811
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035455
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M33
Longueur	200 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	200
P	3.5
s	50

Dessin technique

