

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M36X180

Numéro d'article	01220.360.180
Marque	-
UBB	953351869870
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035523
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	180
P	4
s	55

Dessin technique

