

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 8.8 M6X35

Numéro d'article	01226.060.035
Marque	-
UBB	500571899581
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282390
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	35 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

### Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4

### Dessin technique

L (mm)	35
P	1
S	10

**FABORY**

