

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X45

Numéro d'article	01226.060.045
Marque	-
UBB	500571899748
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282413
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4

Dessin technique

L (mm)	45
P	1
S	10

FABORY

