
FABORY



Vis à tête hexagonale à embase crantée, DIN ≈6921 Acier Electro zingué 8.8 M6X30

Numéro d'article	01258.060.030
Marque	-
UBB	954351276348
UNSPSC	31161620
EAN	8715492041319
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	30 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Specific features of hexagon bolts with serrated flange:The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by

Normes

ISO	≈4162
DIN	≈6921
ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665

the flange.Washers are not necessary.

Spécifications techniques

b (min.)	18
d-D	M6
dc (max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	30
P	1
s	10

Dessin technique

