

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M8

Numéro d'article	01320.080.001
Marque	-
UBB	950355018082
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042873
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Dessin technique

