

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M18

Numéro d'article 01320.180.001

Marque -

UBB 950355018579

UNSPSC 31161727

EAN 8715492042927

PKG. de 50 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M18
m	15
P	2.5
s	27

Dessin technique

