FABORY

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M20

Numéro d'article	01320.200.001
Marque	-
UBB	950355018652
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042934
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Classe	|8|
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Dessin technique

