

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M39

Numéro d'article	01320.390.001
Marque	-
UBB	950355296688
UNSPSC	31161727
EAN	8715492043009
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M39
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M39
m	31
P	4
s	60

Dessin technique

