

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M2,5

Numéro d'article	01321.025.001
Marque	-
UBB	500645012377
UNSPSC	31161727
EAN	8717077050877
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032
-----	------

Spécifications techniques

d-D	M2.5
m (max.)	2
P	0.45
s	5

Dessin technique

