FABORY

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M3

Numéro d'article	01321.030.001
Marque	-
UBB	951355017736
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406828
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032

Spécifications techniques

d-D	M3
m (max.)	2.4
P	0.5
s	5.5

Dessin technique

