

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M4

Numéro d'article	01321.040.001
Marque	-
UBB	951355017819
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406835
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO 4032

Spécifications techniques

d-D	M4
m (max.)	3.2
P	0.7
s	7

Dessin technique

