

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M8

Numéro d'article	01321.080.001
Marque	-
UBB	951355018239
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406866
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032
-----	------

Spécifications techniques

d-D	M8
m (max.)	6.8
P	1.25
s	13

Dessin technique

