FABORY

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M14

Numéro d'article	01321.140.001
Marque	-
UBB	950355965688
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406897
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032

Spécifications techniques

d-D	M14
m (max.)	12.8
P	2
s	21

Dessin technique

