

## Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M27

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01321.270.001                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 951355379268                 |
| UNSPSC           | 31161727                     |
| EAN              | 8715493850484                |
| PKG. de 10       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Diamètre              | M27                             |
| Classe                | 8                               |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale                      |
| Matière               | Acier                           |
| Direction du filetage | Droit                           |
| Revêtement            | Electro zingué<br>passivé jaune |
| Filetage              | Filetage métrique               |

### Normes

|     |      |
|-----|------|
| ISO | 4032 |
|-----|------|

### Spécifications techniques

|          |      |
|----------|------|
| d-D      | M27  |
| m (max.) | 23.8 |
| P        | 3    |
| s        | 41   |

### Dessin technique

