FABORY

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse | 8| M8

Numéro d'article	01325.080.001
Marque	-
UBB	500505355957
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207928
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Classe	|8|
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Dessin technique