

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé noir |8| M3

Numéro d'article	01326.030.001
Marque	-
UBB	950355870706
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407078
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M3
m	2.4
P	0.5
s	5.5

Dessin technique

