FABORY

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé noir |8| M14

Numéro d'article	01326.140.001
Marque	-
UBB	950355958188
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407146
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Classe	|8|
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Dessin technique

