



Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué |8| M8X1,00

Article n °	01330.080.100
Marque	-
UBB	950355019239
UNSPSC	31161727
EAN	8715493174054
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M8
P	1
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique à pas fin

Normes

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Spécifications techniques

m	6.5
s	13

Dessin technique

