

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué |8| M14X1,50

Numéro d'article	01330.140.150
Marque	-
UBB	950355019809
UNSPSC	31161727
EAN	8715493174122
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Metric fine thread

Normes

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M14
m	11
P	1.5
s	22

Dessin technique

