



Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué |8| M18X1,50

Article n °	01330.180.150
Marque	-
UBB	950355290988
UNSPSC	31161727
EAN	8715493174146
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M18
P	1.50
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique à pas fin

Normes

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Spécifications techniques

m	15
s	27

Dessin technique

