FABORY

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M5

Numéro d'article	01336.050.001
Marque	-
UBB	500571891802
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282079
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Classe	|8|
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Dessin technique