

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M22

Numéro d'article 01336.220.001

Marque -

UBB 500571892719

UNSPSC 31161727

EAN 8715494282161

PKG. de 125 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M22
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Dessin technique

