



Écrou hexagonal ISO ISO 4032 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8 M16

Article n °	01337.160.001
Marque	-
UBB	500611919175
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421423
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M16
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032
-----	------

Spécifications techniques

m (max.)	14.8
P	2
s	24

Dessin technique

