

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M20X2,00

Numéro d'article	01340.200.200
Marque	-
UBB	950355300886
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407320
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Metric fine thread

Normes

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M20
m	16
P	2
s	30

Dessin technique

