

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M24X2,00

Numéro d'article	01340.240.200
Marque	-
UBB	950355301207
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407368
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Metric fine thread

Normes

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M24
m	19
P	2
s	36

Dessin technique

