FABORY

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M30X1,50 (≠DIN)

Numéro d'article	01340.300.150
Marque	-
UBB	950355301538
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407399
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Classe	|8|
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Metric fine thread

Normes

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M30
m	24
P	1.5
s	46

Dessin technique

