



Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M36X1,50 (≠DIN)

Article n °	01340.360.150
Marque	-
UBB	950355301959
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407436
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M36
P	1.50
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique à pas fin

Normes

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Spécifications techniques

m	29
s	55

Dessin technique

