

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M12X90/S=19

Numéro d'article	01400.120.090
Marque	-
UBB	950351191065
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408556
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique

### Normes

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.75
s	19

