FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M22X75/S=34

Numéro d'article	01400.220.076
Marque	-
UBB	952351082971
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409201
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M22
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Info	Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'insèreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

Dessin technique

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	75
P	2.5
s	34