


Vis à tête hexagonale filetage partiel iso-métrique ISO 4014 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M22X150/S=34



| | |
|-------------|------------------------------|
| Article n ° | 01400.220.151 |
| Marque | - |
| UBB | 952351083706 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492409362 |
| PKG. de 10 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Diamètre (d-D) | M22 |
| Longueur (L) (mm) | 150 |
| Classe | 8.8 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Informations supplémentaires | ISO métrique |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Galvanisé à chaud |
| Filetage | Filetage métrique |
| Largeur de clé | 34 |

Normes

Info

Pour permettre la galvanisation à chaud des vis ISO-METRIQUES, le filet de la vis est roulé de manière à ce qu'il soit SOUS-DIMENSIONNE. La différence est telle, qu'après dépôt du zinc, il répond parfaitement aux exigences du calibre correspondant au

niveau de tolérance h. L'avantage de cette solution est que les vis peuvent être placées directement dans un trou fileté borgne. Les écrous correspondants, avec filetage ISO-METRIQUE sont taraudés APRES galvanisation suivant la classe de tolérance 6H; ils s'adaptent ainsi parfaitement sur les vis.

Spécifications techniques

| | |
|----------------------------|------|
| b (min.): 125mm<L≤200mm | 56 |
| b (min.): L>200mm | 69 |
| b (min.): L≤125mm | 50 |
| k | 14 |
| P | 2.50 |
| s | 34 |