


## Vis à tête hexagonale filetage partiel iso-métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M27X120



Article n °	01400.270.120
Marque	-
UBB	950351197674
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409614
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M27
Longueur (L) (mm)	120
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	ISO métrique
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Info	Pour permettre la galvanisation à chaud des vis ISO-METRIQUES, le filet de la vis est roulé de manière à ce qu'il soit SOUS-DIMENSIONNE. La différence est telle, qu'après dépôt du zinc, il répond parfaitement aux exigences du calibre correspondant au niveau de tolérance

### Normes

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

h. L'avantage de cette solution est que les vis peuvent être placées directement dans un trou fileté borgne. Les écrous correspondants, avec filetage ISO-METRIQUE sont taraudés APRES galvanisation suivant la classe de tolérance 6H; ils s'adaptent ainsi parfaitement sur les vis.

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	66
b (min.): L > 200mm	79
b (min.): L ≤ 125mm	60
k	17
P	3
s	41

### Dessin technique

