FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M30X220

Numéro d'article	01400.300.220
Marque	-
UBB	951351597475
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409768
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	220 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Info	Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'insèreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique

Normes

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

Dessin technique

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	220
P	3.5
s	46

