



Vis à tête hexagonale filetage partiel en surcote DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M64X280

Numéro d'article	01420.640.280
Marque	-
UBB	500621742278
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504836
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M64
Longueur (L) (mm)	280
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	surcote
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

Info
Avant le revêtement, les vis et les boulons galvanisés à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g. Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6AZ (surdimensionnée).

Spécifications techniques

b (min.): 140
125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 153

k 40

P 6

s 95

Dessin technique

